

Hygienické provedení bočních panelů, SPMHD



Boční panely jsou navrženy tak, aby zajistily ochranu proti vniknutí kapalin a pevných částic do skříně, čímž chrání elektrické komponenty ve skříně. Utěsněné jednodílným modrým silikonovým těsněním. Panely jsou připevněny ke skříně pomocí navařených čepů na vnitřní straně panelu, což zajišťuje hladké vnější povrchy bez zachycování nečistot, které by představovaly hygienická rizika.

VLASTNOSTI

Jednodílné, odnímatelné modré silikonové těsnění s tvarovanými rohy zaručuje správné utěsnění a lze jej snadno vyměnit, vyčistit, udržovat a nainstalovat. Silikon vyhovuje normě FDA 21 CFR 177.2600

Broušená nerezová ocel 400, leštěná na $Ra < 0,8 \mu m$

Splňuje krytí IP66/69 | TYP 4X, 12, 13 | IK10

Množství v balení: 2 panely s montážním příslušenstvím

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Materiál	Tloušťka	Enclosure Material
SPMHD1805	1760mm	446mm	Stainless Steel 304	1.5mm	Stainless Steel

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.