


Hygienický design Nástenná skříň, HDW



Hygienický design skříní nVent HOFFMAN typu HDW je designově konstruován ze speciálního materiálu pro vysoké požadavky na sanitární prostředí a důkladnou ocistu. Provedení beze spár, samocistící vysoce leštěný povrch spolu s vysokým stupněm ochrany maximálně zvyšují produktivitu, neboť odpadá čas nutný pro údržbu a ocistu skříně.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

VLASTNOSTI

Materiál: Telo: 1.5 mm. Dveře: 2 mm. AISI 304L- broušená nerezová ocel. Montážní deska: 2 mm galvanizovaná ocel.

Telo: Monoblokové telo, složené a svařené. Vrchní část tela je vybavena zkosenou strechou pod úhlem 30° směrem dopředu, končí 30mm přesahem pro zamezení stékání kapalin na tesnění a dveře.

Dveře: Složené se sklonem 8° na všech stranách. Povrchová montáž se 120° otevíráním. Zapuštěné panty z pozinkované oceli se záchytným kolíkem. Mohou být montovány na levé i pravé otevírání (bez potřeby obrábění).

Vnitřní panty: Pant dveří je speciálně navržen pro zapuštění do skříně, jakmile jsou dveře zavřené, aby bylo zamezeno hromadění špíny, což usnadňuje čištění skříně.

Tesnění: Jednotlivé vyjímatelné modré silikonové tesnění s tvarovanými rohy zajišťuje rádné tesnění a cíní výmenu rychlejší a snazší pro činnosti spojené s čištěním či výměnou. Silikon splňuje FDA 21 CFR 177.2600.

Zámek: HD zámek z nerezové oceli AISI 316L s modrým silikonovým tesněním, odpovídá normě DIN EN 1672-2:2009.

Montážní deska: Upevnená na cepy M8 navarené na zadní strane skříně. Všechny strany od výšky 800 mm jsou zesíleny ohnutými hranami. Montážní deska má značky s odstupem 10 mm pro snadné horizontální umístění instalovaných zařízení.

Kabelový vstup: Žádné příruby ve standardu jako ochrana před narušením hygienického prostředí uvnitř skříně.

Ochrana: Odpovídá standardu IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Povrch: 400 broušená nerezová ocel, leštěná na Ra < 0.8 µm.

Dodávka: Skříň se dveřmi, montážní deskou, metalickým zámkem a montážním příslušenstvím.


Další informace: Pro příslušenství vne skříně se, prosím, podívejte na naši sekci HD příslušenství.

Tloušťka (T):	1.5mm
Degree of Slope:	30°
Povrchová úprava:	Leštěná
Materiál:	Stainless Steel 304

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Velikost panelu
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE