


Hygienický design Nástenná skříň, HDW



Hygienický design skříní nVent HOFFMAN typu HDW je designově konstruován ze speciálního materiálu pro vysoké požadavky na sanitární prostředí a důkladnou očistu. Provedení beze spár, samocistící vysoce leštěný povrch spolu s vysokým stupněm ochrany maximálně zvyšují produktivitu, neboť odpadá čas nutný pro údržbu a očistu skříně.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

VLASTNOSTI

Materiál: Telo: 1.5 mm. Dveře: 2 mm. AISI 304L- broušená nerezová ocel. Montážní deska: 2 mm galvanizovaná ocel.

Telo: Monoblokové tělo, složené a svařené. Vrchní část těla je vybavena zkosenou strechou pod úhlem 30° směrem dopředu, končí 30mm přesahem pro zamezení stékání kapalin na těsnění a dveře.

Dveře: Složené se sklonem 8° na všech stranách. Povrchová montáž se 120° otevřením. Zapuštěné panty z pozinkované oceli se záchytným kolíkem. Mohou být montovány na levé i pravé otevření (bez potřeby obrábění).

Vnitřní panty: Pant dveří je speciálně navržen pro zapuštění do skříně, jakmile jsou dveře zavřené, aby bylo zamezeno hromadění špíny, což usnadňuje čištění skříně.

Tesnění: Jednotlivé vyjímatelné modré silikonové tesnění s tvarovanými rohy zajišťuje rádné tesnění a cíní výměnu rychlejší a snazší pro činnosti spojené s čištěním či výměnou. Silikon splňuje FDA 21 CFR 177.2600.

Zámek: HD zámek z nerezové oceli AISI 316L s modrým silikonovým tesněním, odpovídá normě DIN EN 1672-2:2009.

Montážní deska: Upevnená na cepy M8 navarené na zadní strane skříně. Všechny strany od výšky 800 mm jsou zesíleny ohnutými hranami. Montážní deska má značky s odstupem 10 mm pro snadné horizontální umístění instalovaných zařízení.

Kabelový vstup: Žádné příruby ve standardu jako ochrana před narušením hygienického prostředí uvnitř skříně.

Ochrana: Odpovídá standardu IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Povrch: 400 broušená nerezová ocel, leštěná na $Ra < 0.8 \mu m$.

Dodávka: Skříň se dveřmi, montážní deskou, metalickým zámkem a montážním příslušenstvím.


Další informace: Pro příslušenství vne skříně se, prosím, podívejte na naši sekci HD příslušenství.

Materiál:	Stainless Steel 304
Povrchová úprava:	Leštěná
Tloušťka (T):	1.5mm
Degree of Slope:	30°

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Velikost panelu
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.