

Průmyslový chladič, TAL



Průmyslový chladič vody TAL zajišťuje přesnost a spolehlivost v kompaktním provedení. Vysoká přesnost chlazení zvyšuje kvalitu výroby, což přináší konzistentnější a špičkové výsledky. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů dle různých potřeb použití. Chladič TAL má ekologický design s vysoce výkonnými součástmi.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE; UKCA

VLASTNOSTI

Hermetický kompresor.

Mosazné trubky chladicího okruhu.

Svařovaný pájený výparník z nerezového plechu.

Vysoce účinná kondenzační smyčka.

Axiální ventilátor.

Kapalinový okruh z neželezného materiálu.

Typ kapaliny: Voda

Rozsah nastavení teploty kapaliny: +8 °C až +25 °C

Standard liquid circuit with open reservoir and pump.



SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R513A
TAL29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladiivo
TAL57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALB9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALC5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALD9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALE6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALF8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALI4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A

Table 2/2

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladiivo
TALM0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALO6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB0	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALC6	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF9	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Široká škála příslušenství a možností umožňuje řadu konfigurací pro splnění různých požadavků aplikací.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.