

Průmyslový chladič, TAL



Průmyslový chladič vody TAL zajišťuje přesnost a spolehlivost v kompaktním provedení. Vysoká přesnost chlazení zvyšuje kvalitu výroby, což přináší konzistentnější a špičkové výsledky. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů dle různých potřeb použití. Chladič TAL má ekologický design s vysoce výkonnými součástmi.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE; UKCA

VLASTNOSTI

Hermetický kompresor.

Mosazné trubky chladicího okruhu.

Svařovaný pájený výparník z nerezového plechu.

Vysoce účinná kondenzační smyčka.

Axiální ventilátor.

Kapalinový okruh z neželezného materiálu.

Typ kapaliny: Voda

Rozsah nastavení teploty kapaliny: +8 °C až +25 °C

Standard liquid circuit with open reservoir and pump.



SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TAL6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALD9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALD0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALC5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALC6	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALB0	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALA3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALM0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALO6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALG9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TALF9	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Table 2/2

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TAL46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALA0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Položky lze přizpůsobit. Ohledně konfigurace se obraťte na společnost nVent.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE