

Vnitřní dveře, ADIS

Na povrch skříne lze namontovat displeje a indikátory a zakrýt další součásti a zabránit tak neoprávněnému přístupu.

VLASTNOSTI

Popis: Pro ovladace, metry, lampy atd. Panty lze namontovat tak, aby umožňovaly levé nebo pravé otevírání (nutné opracování). Oboustranný 3mm zámek; dveře o výšce 800 mm a větší mají 2 zámky. Využitelná hloubka mezi vnitřními a vnějšími dvermi: 35 mm, nastavitelná hloubka pomocí příslušenství AMG Funkční plocha Výška 55, šířka 108 Na vyžádání k dispozici 19palcová verze.

Materiál: Dveře 1,5mm nerezová ocel AISI 304, vertikální horní a spodní profily – 2mm nerezová ocel AISI 304.

Ochrana: IP 2XC.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: Vnitřní dveře, dva vertikální profily, horní a dolní profily a montážní příslušenství.

Materiál: Stainless Steel 304
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Size	Počet západek	Produktová řada
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Pokud chcete objednat 19palcovou verzi, přidejte I19 ke katalogovému číslu, např. ADIS04030I19. Nevhodné pro AFS.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.