

# Vnitřní dveře, ADIS

Na povrch skříne lze namontovat displeje a indikátory a zakrýt další součásti a zabránit tak neoprávněnému přístupu.

## VLASTNOSTI

Popis: Pro ovladace, metry, lampy atd. Panty lze namontovat tak, aby umožňovaly levé nebo pravé otevírání (nutné opracování). Oboustranný 3mm zámek; dveře o výšce 800 mm a větší mají 2 zámky. Využitelná hloubka mezi vnitřními a vnějšími dvermi: 35 mm, nastavitelná hloubka pomocí příslušenství AMG Funkční plocha Výška 55, šířka 108 Na vyžádání k dispozici 19palcová verze.

Materiál: Dveře 1,5mm nerezová ocel AISI 304, vertikální horní a spodní profily – 2mm nerezová ocel AISI 304.

Ochrana: IP 2XC.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: Vnitřní dveře, dva vertikální profily, horní a dolní profily a montážní příslušenství.

**Povrchová úprava:** Leštěná  
**Materiál:** Stainless Steel 304

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Door Size    | Počet západek | Produktová řada |
|------------------|--------|-------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| ADIS06060        | 545mm  | 492mm | 15mm    | 545 x 492mm  | 1             | Wall Mounted    |
| ADIS04030        | 400mm  | 300mm | 15mm    | 345 x 192mm  | 1             | Wall Mounted    |
| ADIS06040        | 545mm  | 292mm | 15mm    | 545 x 292mm  | 1             | Wall Mounted    |
| ADIS10080        | 945mm  | 692mm | 15mm    | 945 x 692mm  | 2             | Wall Mounted    |
| ADIS05040        | 445mm  | 292mm | 15mm    | 445 x 292mm  | 1             | Wall Mounted    |
| ADIS08060        | 745mm  | 492mm | 15mm    | 745 x 492mm  | 2             | Wall Mounted    |
| ADIS12080        | 1145mm | 692mm | 15mm    | 1145 x 692mm | 2             | Wall Mounted    |
| ADIS05050        | 445mm  | 392mm | 15mm    | 445 x 392mm  | 1             | Wall Mounted    |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Pokud chcete objednat 19palcovou verzi, přidejte I19 ke katalogovému číslu, např. ADIS04030I19. Nevhodné pro AFS.

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**