

Zdvihací šrouby s okem | Stojící skříne, LE

Tato zdvihací oka zajišťují bezpečnou přepravu a manipulaci se skříní.

VLASTNOSTI

Popis: Montuje se přímo na rohové díly rámu skříne, pokud je nutné zdvihání. Splňuje požadavky normy DIN 580 pro zdvihání. Závít M12.

Maximální zatížení: 3400 N na jedno oko při maximálním úhlu 45°. Dodržujte pokyny pro zdvihání od společnosti nVent HOFFMAN.

Množství v balení: 4 kusy



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava
LE9304	71mm	50mm	30mm	Ocelový Plech	Pozinkovaná Ocel
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Stainless Steel 304	Mill
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Nerezová Ocel 316L	Mill

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.