


Kompaktní verze z dvoukřídlými dvermi z mekké oceli, MKD



Rada kompaktních volně stojících skříní s dvoukřídlými dvermi z mekké oceli, MKD, je ideální pro instalaci ve stísněných prostorách, kde by jednokřídlé dveře v otevřené poloze zabíraly příliš mnoho prostoru před skříní. Dveře skříně rozdělené na dvě křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součástí uvnitř skříně dobře chráněny a skříň je vhodná pro mnoho různých použití.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Telo: Lakovaná ocel 1.35 mm. Zadní a horní panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dveře: Lakovaná ocel 2 mm.
Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Telo: Čtyřikrát ohnutý rám se švovými sváry. Integrované hloubkové profily se roztečí kanálování umožňujícím nastavení hloubky montážního panelu.

Dvírka: Zavešené na čtyřech pantech. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálování. Standardní dveře neumožňují obrácenou montáž. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dveře samostatně.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dveře. Delené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové táhlové uzávěry hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Skládá se ze tří dílů.

Montážní deska: Dvakrát ohýbaná, zasouvá se na své místo. Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02. Dodává se mimo balení skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Dodávka: Telo s osazenými dvermi, zadní panel, vrchní panel, spodní desky, montážní deska (kromě verze PE) a rám dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skříň se dodává na paletě odpovídající šířce skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Body Thickness: 1.35mm
Tloušťka dveří: 2mm

Povrchová úprava: Pozinkovaný; Strukturovaný Práškový
Materiál: Ocelový Plech

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Yes	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Yes	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Yes	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	No		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Yes	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Yes	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	No		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	No		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Yes	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	No		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	No		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Yes	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Yes	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	No		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	No		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	No		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Yes	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Yes	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Yes	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	No		

Table 2/2


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Yes	1294 x 894mm	359mm
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	No		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	No		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Yes	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Yes	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	No		
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	No		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	No		
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	No		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Yes	1894 x 1494mm	459mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Pro rozšířené možnosti zapojení kabeláže je nutné doplnit sokly PF a PCP.

For ekstra kablingsmuligheder, tilføj PF og PCP sokler.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE