


Prumyslová počítačová skříň z mekké oceli, MCM



Volne stojící skříň z mekké oceli, MCM, je predem nakonfigurovaná s integrovaným príslušenstvom pro snadnejší montáž prumyslových součástí a periferních zařízení. Pro usnadnění dodání ji ze objednat pomocí jednoho čísla položky s veškerým příslušenstvím.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE UKCA

GOST

VLASTNOSTI

Materiál: Rám: Ocelový plech, 1.5 mm. Horní a bocní zákryty: Ocelový plech, 1.35 mm. Dveře: Ocelový plech, 2 mm. Spodní příruby: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm otvorovým rastrem podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších kanálů.

Dveře: Montáž pomocí dvou pantů na dveře Horní dveře s bezpečnostním sklem Pozorovací plocha pro 14" až 21" monitor Dva zámky C21323 pro horní dveře a espanoletový dvoubodový zamykací systém se standardním oboustranným 3 mm zámkem pro spodní dveře.

Zadní dvířka: Primontované pomocí pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálování. Espanoletový čtyřbodový zamykací systém se standardním oboustranným 3 mm zámkem.

Klávesnicový panel: Klávesnicový panel s vertikálním otvíráním Posuvná podložka myši pro praváky i leváky. Maximální rozměry klávesnice: 470 x 190 x 45 mm. Zámek C21323.

Spodní desky: Skládá se ze tří nebo čtyř kusu (D>600).

Povrch: Dvoutónový povrch Strukturovaný práškový lak RAL 7035 dveří, bocních panelů, horního panelu a rámu. Strukturovaný práškový lak RAL 7015 bocních panelů klávesnice a horního krytu dveří monitoru Další volitelná barevná provedení.

Vlastnosti: Speciální provedení horního panelu a bocních panelů pro zabezpečení před krádeží. Všechny panely jsou přístupné pouze, když jsou dveře odemčené. Na horní kryt lze zakomponovat název vaší společnosti (volitelné).

Ochrana: IP 44 | IK 10. S otevřeným držákem klávesnice odpovídajícím stupni bezpečnosti IP 30.

Požadavky na montáž: Je nutné přidat police pro příslušenství.

Dodávka: Rám s nasazenými zadními dveřmi, bocní zákryty, horní panel, dveře monitoru, panel klávesnice, spodní příruby a police monitoru se svorkami pro upevnění monitoru. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skříň se dodává na paletě odpovídající šířce skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.


Tloušťka dveří: 2mm
Barva: Light Grey

Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový
Kód barvy: RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Hmotnost
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE