

Mekká ocel jedny dveře kompaktní verze, MKS



Kompaktní volně stojící skříň z mekké oceli s jedním dveřmi, MKS, se stupněm krytí IP 55, jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Tato řada skříní je ideální pro celou řadu různých použití. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

VLASTNOSTI

Materiál: Telo: Lakovaná ocel 1.35 mm. Zadní a horní panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dveře: Lakovaná ocel 2 mm.
Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Telo: Čtyřikrát ohnutý a rám se švovými sváry Integrované hloubkové profily se roztečí kanálování umožňujícím nastavení hloubky montážního panelu.

Dveře: Primontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálování.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dveře.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové táhlové uzávěry Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Skládá se ze tří dílů.

Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02 Dodává se mimo balení skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Trída IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Dodávka: Telo s namontovanými dveřmi, zadním panelem, střešním zákrytem, spodními deskami, montážní deskou a rámem dveří (kromě verze PE). Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skříň se dodává na paletě odpovídající šířce skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

Body Thickness:	1.35mm
Tloušťka dveří:	2mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Yes	1494 x 894mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	No		
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	No		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Yes	1494 x 894mm	459mm
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Yes	1494 x 494mm	259mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	No		
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	No		
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	No		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Yes	1094 x 694mm	359mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	No		
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	No		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Yes	1894 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	No		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Yes	1494 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	No		
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	No		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Yes	1494 x 694mm	459mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	No		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Yes	1694 x 894mm	359mm
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Yes	1694 x 694mm	459mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	No		
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	No		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Yes	1294 x 694mm	259mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	No		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Yes	1294 x 494mm	359mm
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Yes	1694 x 694mm	359mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	No		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Yes	1894 x 694mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	No		
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	No		
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	No		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Yes	1694 x 494mm	359mm

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Yes	1294 x 694mm	359mm
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Yes	1894 x 494mm	359mm
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Yes	1294 x 494mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	No		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Yes	1894 x 894mm	359mm
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Yes	1494 x 694mm	259mm
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	No		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Yes	1094 x 494mm	359mm


Table 3/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Yes	1494 x 694mm	359mm
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Yes	1894 x 894mm	459mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	No		
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	No		

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Pro rozšířené možnosti zapojení kabeláže je nutné doplnit sokly PF a PCP.

For ekstra kablingsmuligheder, tilføj PF og PCP sokler.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značiek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE