

Kombinovatelná skřín z mekké oceli skřín s dvoukřídlými dvermi, MCD



Rada kombinovatelných volně stojících skříní s dvoukřídlými dvermi z mekké oceli, MCD, je ideální pro instalaci ve stísněných prostorách, kde by jednokřídlé dveře v otevřené poloze zabíraly příliš mnoho prostoru před skříní. Dveře skříně rozdelené na dve křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součástí uvnitř skříně dobře chráněny a skřín je vhodná pro mnoho různých použití.

PRŮMYSLÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

VLASTNOSTI

Materiál: Rám: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dveře: Lakovaná ocel 2 mm. Zadní, vrchní a bocní zákryty: Lakovaná ocel 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm roztečí kanáluování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších kanálů.

Dvírka: Zavešené na čtyřech pantech. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanáluování. Dveře nelze otvírat opačným směrem. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dveře samostatně.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní výbava pro montáž zadních dveří. Delené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm. Verze RD je dodávána s zadními dveřmi místo zadního panelu.

Bocní zákryty: Dodávány jako příslušenství.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové táhlové uzávěry hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Skládá se ze tří nebo čtyř kusů (D>600).

Montážní deska: Dvakrát ohýbaná, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02 Dodává se mimo balení skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněné přes příslušné přípojky a opatřeny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená ke kombinované montáži. Bocní zákryty pro dodatečnou montáž jako samostatné díly.

Dodávka: Rám s namontovanými dvermi, zadním panelem, strešním zákrytem, spodními deskami, montážní deskou a rámem dveří (kromě verze PER5). U skříní o výšce 2200 mm obsahuje dodávka dva hluboko usazené CMB profily. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění. Obalové materiály jsou recyklovatelné.

Materiál: Ocelový Plech

Kód barvy: RAL 7035

SPECIFIKACE

Table 1/4

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Výška montážní desky
MCD12125PER5	MCD12125PER5	1200mm	1200mm	500mm	No	
MCD18105PER5		1800mm	1000mm	500mm	No	
MCD20124R5		2000mm	1200mm	400mm	Yes	74.57mm
MCD20104PER5		2000mm	1000mm	400mm	No	
MCD16125PER5	MCD16125PER5	1600mm	1200mm	500mm	No	
MCD20106PER5		2000mm	1000mm	600mm	No	
MCD20106R5		2000mm	1000mm	600mm	Yes	74.57mm
MCD20126RDR5		2000mm	1200mm	600mm	Yes	
MCD18125PER5		1800mm	1200mm	500mm	No	
MCD18104R5		1800mm	1000mm	400mm	Yes	66.7mm
MCD20126PER5		2000mm	1200mm	600mm	No	
MCD20085R5		2000mm	800mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD22106R5		2200mm	1000mm	600mm	Yes	82.44mm
MCD22106PER5		2200mm	1000mm	600mm	No	
MCD18104PER5		1800mm	1000mm	400mm	No	
MCD20108RDR5		2000mm	1000mm	800mm	Yes	
MCD20108PER5		2000mm	1000mm	800mm	No	
MCD20086R5		2000mm	800mm	600mm	Yes	
MCD20164PER5		2000mm	1600mm	400mm	No	
MCD12125R5	MCD12125R5	1200mm	1200mm	500mm	Yes	

Table 2/4

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Výška montážní desky
MCD18164R5		1800mm	1600mm	400mm	Yes	66.7mm
MCD18126R5		1800mm	1200mm	600mm	Yes	66.7mm
MCD20088R5		2000mm	800mm	800mm	Yes	74.56mm

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Výška montážní desky
MCD20125PER5		2000mm	1200mm	500mm	No	
MCD20108R5		2000mm	1000mm	800mm	Yes	74.57mm
MCD18124PER5		1800mm	1200mm	400mm	No	
MCD20166PER5		2000mm	1600mm	600mm	No	
MCD20165PER5		2000mm	1600mm	500mm	No	
MCD16125R5		1600mm	1200mm	500mm	Yes	
MCD20086PER5		2000mm	800mm	600mm	No	
MCD20126PERDR5		2000mm	1200mm	600mm	No	
MCD14125R5		1400mm	1200mm	500mm	Yes	
MCD20128RDR5		2000mm	1200mm	800mm	Yes	
MCD18105R5		1800mm	1000mm	500mm	Yes	66.7mm
MCD18124R5		1800mm	1200mm	400mm	Yes	66.7mm
MCD20088RDR5		2000mm	800mm	800mm	Yes	
MCD14125PER5	MCD14125PER5	1400mm	1200mm	500mm	No	
MCD20164R5		2000mm	1600mm	400mm	Yes	74.57mm
MCD20105R5		2000mm	1000mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD18164PER5		1800mm	1600mm	400mm	No	

Table 3/4

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Výška montážní desky
MCD20125R5		2000mm	1200mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD22126R5		2200mm	1200mm	600mm	Yes	82.44mm
MCD18085PER5		1800mm	800mm	500mm	No	
MCD20105PER5		2000mm	1000mm	500mm	No	
MCD20166R5		2000mm	1600mm	600mm	Yes	74.57mm
MCD20124PER5		2000mm	1200mm	400mm	No	
MCD20085PER5		2000mm	800mm	500mm	No	
MCD20126R5		2000mm	1200mm	600mm	Yes	74.57mm
MCD18086R5		1800mm	800mm	600mm	Yes	
MCD20088PERDR5		2000mm	800mm	800mm	No	
MCD20108PERDR5		2000mm	1000mm	800mm	No	
MCD20165R5		2000mm	1600mm	500mm	Yes	74.57mm
MCD18086PER5		1800mm	800mm	600mm	No	
MCD18085R5		1800mm	800mm	500mm	Yes	66.7mm
MCD20128PER5		2000mm	1200mm	800mm	No	
MCD18125R5		1800mm	1200mm	500mm	Yes	66.7mm
MCD20128R5		2000mm	1200mm	800mm	Yes	74.57mm

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Výška montážní desky
MCD20128PERDR5		2000mm	1200mm	800mm	No	
MCD18126PER5		1800mm	1200mm	600mm	No	
MCD22126PER5		2200mm	1200mm	600mm	No	


Table 4/4

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Výška montážní desky
MCD20104R5		2000mm	1000mm	400mm	Yes	74.57mm
MCD20088PER5		2000mm	800mm	800mm	No	

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE