

Kombinovatelná verze z nerezové oceli dvoudverová skříň, MCDS



Volne stojící kombinovatelná dvoudverová skříň z nerezové oceli, MCDS, je ideální pro instalaci ve stísněných prostorech, kde by jednodverová skříň při otevření dveří zabírala příliš mnoho místa. Dveře skříně rozdělené na dve křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součásti uvnitř skříně dobře chráněny a skříň je vhodná téměř do každého prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EE MAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Rám: 1.5 mm. Dveře: 2 mm. Zadní, horní a bocní zákryty 1.5 mm. Podlahové plechy: 1.5 mm, nerezová ocel. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm roztečí kanáluování podle normy DIN 43660.

Dveře: Zavešené na čtyřech pantech. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanáluování. Dveře nelze otvírat opačným směrem. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dveře samostatně.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dveře. Delené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm.

Bocní zákryty: Dodávány jako příslušenství.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové táhlové uzávěry hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Dva kusy spodních desek o šířce 1200 mm s litým polyuretanovým tesněním pro zajištění maximální těsnosti.

Montážní deska: Dvakrát ohnutá s nastavitelnou hloubkou v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02. Montážní panel je dodáván připevněný z vnější strany balení skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Ochrana: Splňuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená ke kombinované montáži. Bocní zákryty pro samostatnou montáž.


Dodávka: Rám s namontovanými dvermi, zadním panelem, horním zákrytem, spodním panelem, montážním panelem a rámem dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříne, aby nebylo nutné odstranění. Obalové materiály jsou recyklovatelné.

Povrchová úprava: Leštěná
Body Thickness: 1.5mm
Tloušťka dveří: 2mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál
MCDS18105	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304
MCDS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 316
MCDS18125	1800mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 304
MCDS18125-316	1800mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 316
MCDS20126	2000mm	1200mm	600mm	Stainless Steel
MCDS20126-316	2000mm	1200mm	600mm	Stainless Steel 316
MCDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel, 316

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.