

Modulární, jednokřídlé dveře, otočný rám, skleněné dveře, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



VLASTNOSTI

Materiál: Rám: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Prosklené dveře: Lakovaná ocel, 2 mm. Zadní, horní a boční panely: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Spodní desky: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Rám: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25mm vzorem děrování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších děr.

Prosklené dveře: Přimontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25mm vzorem děrování. Prosklená plocha: Čiré bezpečnostní sklo, 4 mm.

Zadní: Skříň se zadním panelem upevněným šrouby s hlavou M6 Torx.

Boční panely: Dodávány jako příslušenství.

Horní panel: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové rozvorové zamykání. Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Skládá se ze tří nebo čtyř dílů pro skříň s jednou montážní deskou a čtyřmi nebo šesti pro skříň se dvěma montážními deskami namontovanými zády k sobě.

Otočný rám: Otočný rám plné výšky pro 19" komponenty, který umožňuje levé nebo pravé otevírání, s madlem po celé délce. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otočného rámu. 180° panty umožňují plný přístup do otvoru skříně. Maximální zatížení: 1800 N.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.

Schválení: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená k řadové montáži. Pro samostatně stojící instalaci přidejte boční panely.

Obsah dodávky: Rám s namontovanými prosklenými dveřmi, rámem dveří, zadním panelem, horním panelem, spodními deskami a otočným rámem. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

Barva: Light Grey
Kód barvy: RAL 7035
Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Rack Height
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.