

# Modulární, jednokřídlé dveře, otočný rám, skleněné dveře, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



## VLASTNOSTI

**Materiál:** Rám: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Prosklené dveře: Lakovaná ocel, 2 mm. Zadní, horní a boční panely: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Spodní desky: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

**Rám:** Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25mm vzorem děrování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších děr.

**Prosklené dveře:** Přimontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25mm vzorem děrování. Prosklená plocha: Čiré bezpečnostní sklo, 4 mm.

**Zadní:** Skříň se zadním panelem upevněným šrouby s hlavou M6 Torx.

**Boční panely:** Dodávány jako příslušenství.

**Horní panel:** Odnímatelný.

**Zámek:** 4bodové rozvorové zamykání. Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

**Spodní desky:** Skládá se ze tří nebo čtyř dílů pro skříň s jednou montážní deskou a čtyřmi nebo šesti pro skříň se dvěma montážními deskami namontovanými zády k sobě.

**Otočný rám:** Otočný rám plné výšky pro 19" komponenty, který umožňuje levé nebo pravé otevírání, s madlem po celé délce. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otočného rámu. 180° panty umožňují plný přístup do otvoru skříně. Maximální zatížení: 1800 N.

**Uzemnění:** Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.

**Schválení:** CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus\_listed.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená k řadové montáži. Pro samostatně stojící instalaci přidejte boční panely.

Obsah dodávky: Rám s namontovanými prosklenými dveřmi, rámem dveří, zadním panelem, horním panelem, spodními deskami a otočným rámem. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

**Barva:** Light Grey  
**Povrchová úprava:** Strukturovaný Práškový  
**Kód barvy:** RAL 7035

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Rack Height |
|------------------|--------|-------|---------|-------------|
| MCS20086DGSFM    | 2000mm | 800mm | 600mm   | 41U         |
| MCS20088DGSFM    | 2000mm | 800mm | 800mm   | 41U         |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE