


# 19palcové montážní profily částečné výšky, CIPP



Tyto částečné profily s nastavitelnou výškou a hloubkou umožňují instalaci 19" zařízení tak, aby byl možný přístup ke komponentám instalovaným na montážní desce uvnitř skříně.

## VLASTNOSTI

**Popis:** Montážní profily 19" částečné výšky pro montáž zařízení o rozměrech 482.6 mm (19") na všech stranách. Hloubkové nastavení v kroku po 25 mm pomocí nasazovacích profilu CLPK.

**Materiál:** Pozinkovaná ocel, 2 mm.

**Množství v balení:** 2 ks s montážním příslušenstvím.

**Požadavky na montáž:** Pro použití s konzolami CIC ve skříních o šířce 800 mm.

**Tloušťka:** 2mm  
**Materiál:** Ocelový Plech  
**Povrchová úprava:** Pozinkovaná Ocel

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Rack Units | Enclosure Material |
|------------------|-------|-------|---------|------------|--------------------|
| CIPP10           | 445mm | 45mm  | 29mm    | 10U        | Ocelový Plech      |
| CIPP13           | 578mm | 45mm  | 29mm    | 13U        | Ocelový Plech      |
| CIPP06           | 267mm | 45mm  | 29mm    | 6U         | Ocelový Plech      |
| CIPP18           | 800mm | 45mm  | 29mm    | 18U        | Ocelový Plech      |
| CIPP09           | 400mm | 45mm  | 29mm    | 9U         | Ocelový Plech      |
| CIPP11           | 489mm | 45mm  | 29mm    | 11U        | Ocelový Plech      |
| CIPP15           | 667mm | 45mm  | 29mm    | 15U        | Ocelový Plech      |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**