

Montážní profil | Stojící skříne, CLPF



Montážní profily lze instalovat ve všech směrech, což zajišťuje naprostou flexibilitu při montáži příslušenství, komponent a dalších zařízení.

VLASTNOSTI

Popis: Systém profilu CLPF o šířce 40 mm a výšce 25 mm, které lze namontovat na rám skříne ve všech směrech. Lze je použít i v kombinaci s profily CLPK a VB. V otočené poloze lze profil použít jako standardní profil CP20/40 v kombinaci s posuvnou maticí GLM 40/6 pro montáž instalačního materiálu, který vyžaduje hloubkové nastavení. Profily namontované na rám skříne jsou v rovine s profily skříne. K dispozici jsou dvě rady rastru otvoru pro montáž pomocí klecových matic a samorezných šroubů. V případě profilu o šířce 90 mm lze namontovat dva profily těsně vedle sebe.

Materiál: Pozinkovaná ocel

Množství v balení: 4 profily včetně nasazovací linky pro upevnění.

Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaná Ocel
Tloušťka: 1.5mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Kompatibilní výška skříně	Kompatibilní šířka skříně	Compatible Enclosure Depth
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Kompatibilní výška skříně	Kompatibilní šířka skříně	Compatible Enclosure Depth
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.