

Ropa a plyn, řadové jednokřídlé dveře z nerezové oceli, MCSS-OG



Samostatně stojící skříň z nerezové oceli 316L s jednokřídlými dveřmi, MCSS-OG, se stupněm krytí IP 66, jsou běžně k dispozici v tloušťkách panelu 2 nebo 2,5 mm, různých velikostech a konfiguracích. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Tyto skříně se hodí téměř do každého prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 316L. **Rám:** 1,5 mm. **Dveře:** 2 nebo 2,5 mm. **Zadní, horní a spodní deska:** 2 nebo 2,5 mm. **Montážní deska:** Galvanizovaná ocel, 3 mm.

Rám: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25mm vzorem děrování podle normy DIN 43660.

Dveře: Přimontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevření. Včetně rámu dveří s 25mm vzorem děrování.

Zadní: Zadní panel upevněný šroubem s hlavou M6 Torx. Zadní dveře místo zadního panelu. Verze RD se dodává se zadními dveřmi místo zadního panelu.

Boční panely: Dodávány jako příslušenství.

Horní panel: Odnímatelný.

Zámek: Rozvorové zamykání se západkou zámku vyrobenou z oceli AISI 316L a dalšími zámky v horní a spodní části skříně V=1000 mm. Otočná klika SS 316L s jednostrannou cylindrickou vložkou a klíčem EK 333.

Spodní desky: Jednodílná spodní deska s litým polyuretanovým těsněním zajišťující maximální utěsnění nebo dvoudílná pro verzi se zadními dveřmi.

Montážní deska: Dvakrát ohnutá, posuvná. Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí nástroje MPD02. Montážní deska je připevněna z vnější strany balení skříně. Pro skříň se zadními dveřmi, dvěma montážními deskami namontovanými zády k sobě pomocí MPBB06.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.

Povrchová úprava: Broušená nerezová ocel 240s (průměrně 0,5 mikronu).

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 při použití s SPMSXXXXOG.

Schválení: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená k řadové montáži. Pro samostatně stojící instalaci přidejte boční panely.

Obsah dodávky: Rám s namontovanými dveřmi, zadním panelem, horním panelem, spodní deskou, montážní deskou a rámem dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

Povrchová úprava: Leštěná
Materiál: Stainless Steel 316

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Rear Panel Included	Rear Door Included	Montážní deska v ceně
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	No
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	No
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	No
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	Yes
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	No
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	Yes
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	Yes
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	Yes
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	No
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	No
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	Yes
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	No
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	No
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	Yes

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Rear Panel Included	Rear Door Included	Montážní deska v ceně
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	No
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	Yes
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	No

