

Ropa a zemní plyn nerezová ocel skřín s jednokřídlými dvermi, ASR-OG



Nástenné skříně z nerezové oceli s jednokřídlými dvermi, ASR-OG, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici ve čtyřech různých velikostech, které jsou vhodné pro většinu běžných aplikací. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Tato řada skříní je vhodná pro instalaci průmyslových zařízení v prostředích vystavených chemikáliím způsobujících korozi včetně chloridu, v námorních aplikacích vystavených slané vodě a v pobřežních oblastech.

PRŮMYSLÉ NORMY

CE, UK CA

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 316L. Telo: 2 mm. Dveře: 2 mm. Príruba: 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Telo: Ohýbané a svarované s integrovanými držáky pro montáž na stenu.

Dveře: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchové montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání. Utesnění je zajištěno vstrikovaným polyuretanovým tesněním. Pro AISI 316L je utesnění zajištěno vstrikovaným silikonovým tesněním. Privarené vnitřní M6 cepty, pro montáž přídatných dvířek profilu MMDP.

Zámek: S „T“ klikou a klíčem 333 z nerezové oceli 316L a tyčovým tříbodovým uzávěrem z nerezové oceli 316.

Montážní deska: Montážní deska je označena svisle s rastrem 10 mm pro snadné horizontální umístění zařízení. Nahoře a dole jsou otvory usnadňující uchycení kabelu. Upevnění na privarené cepty M8 k zadní straně skříně. Všechny boční zákryty od výšky 800 mm jsou vyztuženy dalším ohybem. Pomocí příslušenství AMG lze upravit polohu montážní desky na jakoukoli hloubku.

Kabelový vstup: S přírubou na dno, která usnadňuje vstup kabelu na montážní desku.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 66 | TYPE 4x, 12 | IK 10.

Povrch: Broušená nerezová ocel 240s (průměrně 0,5 mikronu).

Schválení: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.


Dodávka: Skřín s dvermi, montážní deskou, přírubou a montážním příslušenstvím.

Body Thickness:	2mm
Tloušťka dveří:	2mm
Povrchová úprava:	Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Maximální montážní hloubka	Materiál
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	No	282mm	Stainless Steel
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Yes	382mm	Stainless Steel 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	No	382mm	Stainless Steel
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	No	282mm	Stainless Steel
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Yes	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	No	382mm	Stainless Steel
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Yes	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Yes	382mm	Stainless Steel 316

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE