


# Jednodílné pulty z měkké oceli, MPG



Kompaktní pult z měkké oceli, MPG, se stupněm krytí IP 55/56 je ihned k dispozici. Je vybaven zavěšeným deskovým panelem a jeho ergonomické provedení umožňuje snadnou instalaci a přístup k příslušenství HMI. Také zvětšuje dostupný montážní prostor. Jako alternativu lze použít horní panely z nerezové oceli, když je pult vystaven působení chemikálií atd.

## PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

## VLASTNOSTI

**Materiál:** Tělo a dveře: Měkká ocel, 1,5 mm. Zadní panel: Měkká ocel, 1,5 mm. Spodní desky: Galvanizovaná ocel, 1,2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2,5 mm.

**Tělo:** Skládané se švovými sváry. Konstrukce pultu zahrnuje základnu vytvářející mezeru mezi podlahou a spodní částí dveří. Funguje jako integrovaný podstavec.

**Dveře a panely:** Povrch s jedním ohybem s namontovanými panty umožňujícími pravé i levé otvírání dveří. Horizontální úhel 12°. Zapuštěné panty na horním okraji umožňují otevírací úhel 90°. Panel drží otevřený samočinný mechanický stojan. Dvoukřídlé dveře na jednotkách se základnou o šířce 1200 a 1600 mm.

**Montážní deska:** Standardní montážní deska v jednotce základny.

**Zámek:** Oboustranné 3mm zámky pro horní panel. Pro základnu dva oboustranné 3mm zámky.

**Otvor pro kabely:** Spodní otvor pro kabely. Spodní desky pro vedení kabelů jsou dodávány standardně.

**Uzemnění:** Závitové čepy M8 na těle, dveřích, horním panelu a zadním panelu.

**Povrchová úprava:** Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.

**Ochrana:** Jednokřídlé dveře: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dvoukřídlé dveře: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Obsah dodávky:** Montážní deska a vhodné matice a podložky pro uzemnění. Pult je dodáván na dřevěné paletě.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Body Thickness:</b>   | 1.5mm                  |
| <b>Tloušťka dveří:</b>   | 1.5mm                  |
| <b>Barva:</b>            | Light Gray             |
| <b>Materiál:</b>         | Ocelový Plech          |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Strukturovaný Práškový |
| <b>Kód barvy:</b>        | RAL 7035               |

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Výška | Šířka  | Hloubka | Velikost panelu | Maximální montážní hloubka | Hmotnost |
|------------------|-------|--------|---------|-----------------|----------------------------|----------|
| MPG10R5          | 985mm | 1000mm | 400mm   | 790 x 899mm     | 333mm                      | 78kg     |
| MPG08R5          | 985mm | 800mm  | 400mm   | 790 x 699mm     | 333mm                      | 64.5kg   |
| MPG12R5          | 985mm | 1200mm | 400mm   | 790 x 1099mm    | 333mm                      | 89kg     |
| MPG16R5          | 985mm | 1600mm | 400mm   | 790 x 1499mm    | 333mm                      | 115kg    |
| MPG06R5          | 985mm | 600mm  | 400mm   | 790 x 499mm     | 333mm                      | 54kg     |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Dvoukřídlé dveře mají pouze pulty o šířce 1200 a 1600 mm.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**