


# Ovládací skříň s rozhraním pro obsluhu, OICE



Ovládací skříň rozhraní clovek-stroj typu OICE z ocelového plechu, má předem připravený otvor umožňující upevnění na otočného tamene a dale má odnímatelnou přední stranu, krytí IP55. Komponenty lze snadno namontovat díky odnímatelné přední desce, nebo jsou rovněž snadno přístupné zadními dvermi. Bocní rukojeti na skříní umožňují snadný pohyb skříně do požadované pracovní polohy.

## PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE UKCA

GOST

## VLASTNOSTI

**Materiál:** Telo a dveře jsou vyrobeny z 1.2 mm mekké oceli, přední kryt a kliky z hliníku.

**Telo:** Skládání se švovými sváry, maximální otvírání Na přední části je nasazen hliníkový přední panel. Manévrovací úchyty namontované na přední části a pravém a levém okraji.

**Zadní dvířka:** Montuje se na povrch s otevíráním 130°. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Panty lze montovat tak, aby bylo možné levostranné i pravostranné otevírání. Profily dveří MMDP jsou k dispozici jako příslušenství.

**Zámek:** Prizpusobený oboustranný zámek pro snadné otevírání dveří. Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost Další vložky a zámky jsou k dispozici jako příslušenství.

**Ochrana:** IP 55 | IK 10.

**Povrch:** Strukturovaný práškový lak RAL 7035. Horní a spodní profil RAL 7016.

**Dodávka:** Skříň s hliníkovým předním panelem, zadními dvermi, plastovým oboustranným 3 mm klíčem a montážním příslušenstvím.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Materiál:</b>         | Hliník; Hliník         |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Strukturovaný Práškový |
| <b>Barva:</b>            | Light Gray             |
| <b>Kód barvy:</b>        | RAL 7035               |

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Hmotnost |
|------------------|-------|-------|---------|----------|
| OICE303015       | 300mm | 300mm | 155mm   | 4.5kg    |
| OICE304021       | 300mm | 400mm | 210mm   | 6.3kg    |
| OICE404021       | 400mm | 400mm | 210mm   | 7.3kg    |
| OICE406021       | 400mm | 600mm | 210mm   | 9.7kg    |

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Hmotnost |
|------------------|-------|-------|---------|----------|
| OICE505021       | 500mm | 500mm | 210mm   | 10.1kg   |
| OICE506021       | 500mm | 600mm | 210mm   | 11.3kg   |
| OICE606021       | 600mm | 600mm | 210mm   | 11.3kg   |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.