


Visací zámky | Nástenné skříne, PLC



Kryt visacího zámku je namontován nad stávajícím standardním zámkem. Standardní zámek je zcela zakrytý a při použití visacího zámku je neprístupný. Maximální úhel sklonu visacího zámku je 10 mm.

VLASTNOSTI

Popis: Kryt visacího zámku je namontován nad stávajícím standardním zámkem. Standardní zámek je zcela zakrytý a při použití visacího zámku je neprístupný. Maximální úhel sklonu visacího zámku je 10 mm.

Materiál: Nerezová ocel.

Množství v balení: 1 kus

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
PLC01	77mm	39mm	19mm	Wall Mounted	Stainless Steel	Leštěná

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Nevhodné pro AFS.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.