

Cástečné dveře pro monitor, DPM

Cástečné prosklené dveře představují praktické řešení pro montáž obrazovky počítače do skříně. Dveře chrání monitor počítače před krádeží a vlivem okolního prostředí.

VLASTNOSTI

Popis: Pro monitor o velikosti 14"–21". Při použití v kombinaci s nosicem klávesnice na pantech DPK umožňuje instalaci počítače do stojací skříně. Zbývající prostor je vyplněn vrchními a spodními panely DPC a částečnými dveřmi DP.

Materiál: Ocelový plech 1,75 mm, zorné pole: bezpečnostní sklo 4 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 44.

Množství v balení: 1 dveře s panty a dvoubodovým rozvorovým zámkem 3 mm.

Požadavky na montáž: Pro použití v kombinaci s nosicem klávesnice DPK. Doporučuje se použít v kombinaci s CDH, aby mezi panely nahore/dole nebyly mezery.

Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Počet západek	Window Size	Produktová řada
DPM0506R5	500mm	600mm	17mm	2	360 x 455mm	Free-Standing
DPM0606R5	600mm	600mm	17mm	2	460 x 455mm	Free-Standing

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.