

Obycejné dvere | Stojící skříne, DN



Temito dvermi lze nahradit zadní panel stojací skříne a umožnit tak přístup zezadu k zařízením instalovaným vepředu nebo použití montážních desek pro sestavení zády k sobě pro zvětšení montážního prostoru ve skříni.

VLASTNOSTI

Popis: Standardní dvere vybavené oboustranným 3 mm zámkem a rámem dveří. Sadu příslušenství dveří DNMK (panty, petlice) nutno objednat zvlášť. Umožňuje použití všech variant systému zamykání a 180° pantu. Kompatibilní s kombinovatelnými a kompaktními skříněmi.

Materiál: Ocelový plech, 2 mm.

Maximální zatížení: 800 N.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dvere, je nutné použít sadu pantu DNMK.

Množství v balení: 1 kus.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Type	Produktová řada	Tloušťka
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Type	Produktová řada	Tloušťka
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Type	Produktová řada	Tloušťka
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Type	Produktová řada	Tloušťka
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm

Table 3/3

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Door Type	Produktová řada	Tloušťka
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Left Door	Free-Standing	2mm
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Right Door	Free-Standing	2mm
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Plain	Free-Standing	2mm
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Plain	Free-Standing	

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

