

Plastové kabelové pruchodky | Nástenné skříne, CPG



Stlacení každého z kabelu v pruchodce lze upravovat a kabel zajistit pojistnou maticí, která zajišťuje odlehčení tahu a vysoce účinnou ochranu proti vnikání cizorodých látek.

VLASTNOSTI

Popis: Bežné kabelové armatury. Osvedčené účinné odlehčení tahu i pri vysokém stupni krytí. Plastové pojistné matice pro upevnění kabelu jsou přibaleny.

Materiál: Telo armatury z polyamidu PA6 a tesnění z neoprenu.

Tepelná odolnost: -20 až +100 °C.

Horlavost: V-2 podle normy UL94.

Povrch: RAL 7035.

Ochrana: IP 66

Barva:	Light Gray
Materiál:	Polyamide 6; Neoprene
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada	Thread Size
CPG12	31mm	15mm	17mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M16 x 1.5

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada	Thread Size
CPG20	40mm	24mm	26mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M20 x 1.5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M25 x 1.5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M32 x 1.5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M40 x 1.5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M50 x 1.5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Ocelový Plech	Wall Mounted	M63 x 1.5

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE