


Polyesterové kompaktní nástenné skříne, UCP/UCPT



Kompaktní jednodverové nástenné polyesterové skříne, UCP/UCPT, se stupnem krytí IP 66/IP 54, běžně k dispozici v různých velikostech. Lze objednat standardní nebo pruhledné dveře. Tato rada skříní se hodí pro venkovní instalaci i v případě vystavení přímému slunečnímu světlu. Do skříne se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

VLASTNOSTI

Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem Pozorovací plocha UCPT: polykarbonát.

Telo: Profilovaný monoblok, tloušťka 3 mm Čtyři otvory pro přímé upevnění na stenu Bez přírub.

Dveře: Dveře s nebo bez okna a otevíráním 180°. Pro UCP/UCPT750 a vyšší je dodáván závesný systém pro snazší zavírání. Tesnost zajišťuje vstrikované jednodílné polyuretanové tesnění.

Zámek: Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost UCP/UCPT540 a vyšší mají tři zamykací body. Další zámky jsou k dispozici jako příslušenství.

Teplotná odolnost: -25 až 70 °C při nepřetržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).

Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolační napětí U_i = 1000 V ac, 1500 V dc.

Ochrana: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 pro UCP kromě UPC430 IP65. IP54 TYP 12 pro UCPT. Odolnost vůči nárazu IK 08 (IK 07 pro skříne s pruhlednými dveřmi UCPT).

Schválení: CE, GOST. Schválení CSA a cULus_UL Listed platí pouze pro skříne se standardními rovnými dveřmi. Pokud potřebujete další certifikáty, obraťte se na prodejní oddělení společnosti nVent HOFFMAN.

Povrch: RAL 7035, předbarvený surový materiál.

Dodávka: Skříň s dveřmi, fixačními šrouby pro montážní desku a samolepicím deštovým páskem.


Poznámka: Modely UCP320, UCP430 a UCP540 se dodávají se zabalenými nenamontovanými dveřmi.

Body Thickness:	3mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Polyester
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Door Type	Počet západek	Hmotnost
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparent	3	15kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Plain	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Plain	3	6.9kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparent	3	11.8kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Plain	3	7kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Plain	1	2.8kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Plain	3	11.7kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.3kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Plain	3	14.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.1kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparent	3	22.3kg
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Plain	3	22.8kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparent	1	3.9kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE