


Polyesterové kompaktní nástenné skříne, UCP/UCPT



Kompaktní jednodverové nástenné polyesterové skříne, UCP/UCPT, se stupnem krytí IP 66/IP 54, běžně k dispozici v různých velikostech. Lze objednat standardní nebo pruhledné dveře. Tato rada skříní se hodí pro venkovní instalaci i v případě vystavení přímému slunečnímu světlu. Do skříne se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

VLASTNOSTI

Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem Pozorovací plocha UCPT: polykarbonát.

Telo: Profilovaný monoblok, tloušťka 3 mm Čtyři otvory pro přímé upevnění na stenu Bez přírub.

Dveře: Dveře s nebo bez okna a otevíráním 180°. Pro UCP/UCPT750 a vyšší je dodáván závesný systém pro snazší zavírání. Tesnost zajišťuje vstrikované jednodílné polyuretanové tesnění.

Zámek: Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost UCP/UCPT540 a vyšší mají tři zamykací body. Další zámky jsou k dispozici jako příslušenství.

Teplotná odolnost: -25 až 70 °C při nepřetržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).

Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolační napětí $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Ochrana: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 pro UCP kromě UCP320 a UPC430 IP65. IP54 TYP 12 pro UCPT. Odolnost vůči nárazu IK 08 (IK 07 pro skříne s pruhlednými dveřmi UCPT).

Schválení: CE, GOST. Schválení CSA a cULus_UL Listed platí pouze pro skříne se standardními rovnými dveřmi. Pokud potřebujete další certifikáty, obraťte se na prodejní oddělení společnosti nVent HOFFMAN.

Povrch: RAL 7035, předbarvený surový materiál.

Dodávka: Skříň s dveřmi, fixačními šrouby pro montážní desku a samolepicím deštovým páskem.


Poznámka: Modely UCP320, UCP430 a UCP540 se dodávají se zabalenými nenamontovanými dveřmi.

Materiál:	Polyester
Povrchová úprava:	Smooth
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Body Thickness:	3mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Door Type	Počet západek	Hmotnost
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Plain	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Plain	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Plain	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Plain	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Plain	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Plain	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Plain	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparent	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparent	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparent	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparent	3	15kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.