


Jednodverové modulové polyesterové skříně, UDP/UDPT



Modulární nástenné polyesterové skříně, UCP/UCPT, se stupněm krytí IP 65/54, běžně k dispozici v různých velikostech. Lze objednat standardní nebo pružné dveře. Lze kombinovat několik skříní a zvětšit tak šířku nebo hloubku, aby bylo možné například uložit velké součásti a udržovat interní komunikaci. Tato sada skříní se hodí pro venkovní instalaci i v případě vystavení přímému slunečnímu světlu. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLÉ NORMY

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

VLASTNOSTI

Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem Pozorovací plocha UDPT: polycarbonát

Telo: Modulární profil se zadní fixací Prímé upevnění na stenu nebo pomocí konzol upevněných na stenu na sloup pomocí EPF nebo k podlaze pomocí podstavce UPP nebo UAF a UMPS na základně DIN. U jednodverových skříní je těsnost zajištěna těsněním EPDM přilepeným k rámu.

Dveře: Zapuštěné dveře s nebo bez okna a otevíráním 100°. U větších velikostí je dodáván závesný systém pro snazší zavírání. Těsnost dveří s oknem je zajištěna polyuretanovým těsněním.

Zámek: Predmontovaná klika vhodná pro všechny typy polovložkových zámku (standardní hloubka 40 mm). Pet zamykacích bodl (u skříní o hloubce 500 mm tři body).

Teplotná odolnost: -25 °C až 70 °C při nepřetržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).

Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolací napětí $U_i = 1000$ V ac, 1500 V dc.

Ochrana: Splňuje IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 pro skříně s obyčejnými jednokřídlými dveřmi. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S pro skříně s pružnými dveřmi. Mechanická odolnost IK 10. IK 07 pro skříně s pružnými dveřmi.

Schválení: CE, CSA, GOST. cULus_UL uvedeno pro skříně s jednoduchými dveřmi. Pro další schválení, prosím, kontaktujte prodejní oddělení nVent HOFFMAN.



Povrch: RAL 7035, předbarvený surový materiál.

Dodávka: Skřín s dveřmi, fixacími šrouby pro montážní panel a konzoly pro upevnění na stenu (Zámková vložka není součástí balení).

Povrchová úprava: Smooth
Barva: Light Gray
Kód barvy: RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Door Type	Door Quantity	Hmotnost
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Plain	1	34.2kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Plain	1	22.3kg
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Plain	1	29kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Plain	1	32kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Plain	1	14.4kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Plain	1	18.2kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Plain	1	28kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Plain	1	18kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Plain	1	24kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparent	1	22.1kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparent	1	27.3kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparent	1	14.6kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparent	1	14.8kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparent	1	18kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

