

Elektrická zásuvka s integrovanou pojistkou, LPS


Elektrické zásuvky pro snadnou montáž na lištu DIN tam, kde je třeba zapojovat externí zařízení.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL listed

CE

GOST



VLASTNOSTI

Popis: Elektrické zásuvky pro montáž na lištu DIN. Nacvakávací spojení pro snadné a rychlé zapojování.

Rozměry: 92 × 62 × 48 mm.

Pripojení: 3 přitlačné svorky pro pletené i pevné vodice 0.5 – 2.5 mm². Integrovaná pojistka 6.3 A, 5 × 20 mm.

Povrch: Svetle šedá.

Materiál: Plast UL 94 V-0.

Množství v balení: 1 kus.

Barva: Light Gray

Materiál: Plast

Kód barvy: RAL 7035

Povrchová úprava: Smooth

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Typ zásuvky	Hmotnost
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Type F	120kg
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Type A	120kg

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Typ zásuvky	Hmotnost
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Type G	120kg
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE