

Redukce na šířku 19", CIWR



Profily se montují do rámu skříně ve skříních o šířce 800 mm v částečné nebo plné výšce a slouží k montáži 19" profilu. Lze je použít i k vyztužení 19" profilu plné výšky, pokud jsou namontovány přes střed skříně.

VLASTNOSTI

Popis: Slouží k montáži 19" zařízení do skříní o šířce 800 mm. Umožňuje montáž profilu CIP/CIPP částečné nebo plné výšky v libovolné hloubce.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 1.5 mm

Maximální zatížení: Maximální nosnost ciní 5000 N na 2 páry CIWR a 8000 N na 3 páry CIWR.

Množství v balení: 1 pár s montážním vybavením

Tloušťka: 2mm
Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaná Ocel

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Šířka montážní desky	Enclosure Material
CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Ocelový Plech
CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.