

Bocní dveře, DNS



Bocní dveře instalované na skříní umožňují snadný přístup k zadní části komponent instalovaných vpředu, pokud není možný přístup zezadu.

VLASTNOSTI

Popis: Lze použít místo bocního panelu SPM. Slouží k usnadnění přístupu k zařízením ve skříní nebo v případě, že jsou skříně sestaveny zády k sobě. Standardní oboustranný 3 mm zámek, který umožňuje použití všech variant zamykání. Volitelný rám dveří.

Materiál: Ocelový plech, 2 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Stupen ochrany IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Množství v balení: 1 dveře včetně montážního rámu.

Tloušťka:	2mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE