

Bocní dveře, DNS



Bocní dveře instalované na skříní umožňují snadný přístup k zadní části komponent instalovaných vpředu, pokud není možný přístup zezadu.

VLASTNOSTI

Popis: Lze použít místo bocního panelu SPM. Slouží k usnadnění přístupu k zařízením ve skříní nebo v případě, že jsou skříně sestaveny zády k sobě. Standardní oboustranný 3 mm zámek, který umožňuje použití všech variant zamykání. Volitelný rám dveří.

Materiál: Ocelový plech, 2 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Stupen ochrany IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Množství v balení: 1 dveře včetně montážního rámu.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Tloušťka:	2mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.