

Chladič s boční montáží, WAL

nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.



PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL/cUL listed; file SA6453

CE

IP55

VLASTNOSTI

Vzduchem chlazený chladič zajišťuje kapalinové chlazení baterií v systémech skladování energie

Chladicí výkon 14 kW

Komponenty s proměnnými otáčkami pro vysokou účinnost

Přesná regulace teploty kapaliny

Široký rozsah okolní teploty

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
WALA5	14000W	14000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.