

Bocní zákryty nerezová ocel, SPMS

Tyto bocní panely zajišťují neustálou ochranu proti vnikání prachu, což znamená, že elektrické komponenty mohou bez problému fungovat a pracovníci jsou chráněni proti úrazům.

VLASTNOSTI

Popis: Snadná montáž, utesněno extrudovaným jednokusým polyuretanovým tesněním a namontováno 8 šrouby a novými patentovanými držáky.

Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 v kombinaci s MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 v kombinaci s MCSS-HP.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.

Materiál: Zrnitá nerezová ocel 1.5 mm, AISI 304 / AISI 316L.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Tloušťka: 1.5mm
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material	Materiál
SPMS1804-316	1764mm	18mm	400mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel, 316
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 304
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 304
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 316
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 316
SPMS1804	1764mm	18mm	400mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel, 304

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE