

Bocní zaskryty nerezová ocel, SPMS



Tyto bocní panely zajišťují neustálou ochranu proti vnikání prachu, což znamená, že elektrické komponenty mohou bez problému fungovat a pracovníci jsou chráněni proti úrazům.

VLASTNOSTI

Popis: Snadná montáž, utesněno extrudovaným jednokusým polyuretanovým tesněním a namontováno 8 šrouby a novými patentovanými držáky.

Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 v kombinaci s MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 v kombinaci s MCSS-HP.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.

Materiál: Zrnitá nerezová ocel 1.5 mm, AISI 304 / AISI 316L.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Povrchová úprava: Leštěná

Tloušťka: 1.5mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material	Materiál
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 304
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 304
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 316
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel 316
SPMS1804	1764mm	18mm	400mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel, 304
SPMS1804-316	1764mm	18mm	400mm	Free-Standing	Stainless Steel	Stainless Steel, 316

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.