

Jednodverové skříně z ocelového plechu

Nástenné skříně, MAS



Kompaktní nástenné jednodverové skříně z mekké oceli MAS, se stupněm krytí IP 66, jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Tato řada skříní je ideální pro celou řadu různých použití. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

VLASTNOSTI

Telo: Ohýbané se švovými sváry. Čtyři otvory o průměru 8.5 mm pro montáž na stěnu v prohlubních o průměru 20.4 mm x 2 mm umožňujících proudění vzduchu kolem zadní části skříně.

Otvor příruby: Je umístěn zcela na zadní straně skříně a usnadňuje uložení kabeláže na montážním panelu.

Ochrana: Splňuje IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10. Pro venkovní instalaci je doporučeno užití protidešťového krytu, ARF, a 100% polyesterového laku plus protikorozního ochranného primeru. Při venkovní a vnitřní instalaci musí být zohledněna odolnost vůči korozi.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní panel vertikálně označen v 10 mm intervalech. Nahoře a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelu. Upevněný na tlakově privarených cepech M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí příslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.

Materiál: Telo: 1,2 mm mekká ocel pro skříně hluboké 155 mm / 1,4 mm pro skříně hluboké 300 nebo 400 mm, nebo pokud je výška či šířka 1000 mm a více. Vývodková deska: 1,4 mm mekká ocel. Dveře: 1,2 mm mekká ocel / 1,5 mm pro skříně s výškou nebo šířkou 500 mm nebo více / 2 mm pro skříně s výškou nebo šířkou 800 mm nebo více. Montážní deska: 2 mm galvanizovaná ocel.

Zámek: Uzpůsobený dvoubitový 3mm zámek nVent HOFFMAN s 90° hybností a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro 600-800 mm vysoké skříně. Tříbodové táhlové zámky pro 1000 mm a vyšší skříně. Další vložky jsou dostupné jako příslušenství.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Dveře: Povrchově montované s 130° otíráním. Zapuštěné odnímatelné panty s úchytným kolíkem. Panty mohou být namontovány pro levé i pravé otírání. Vnitřní privarené M6 cepty pro montáž MMDP dverních profilu, viz dodání. Utesnění

je zajištěno vstrikovaným jednolitým polyuretanovým tesněním.

Dodávka: Skřín s dveřmi a montážní deskou (není zahrnuto pro produktová čísla koncí PER5). Pro výšky 600 mm a více, dva MMDP dverní montážní profily. Prírubová/-e deska/-y s tesněním, plastovým dvoubitovým 3mm klíčem a montážním příslušenstvím. Kovový klíč pro výšky 1000 mm a více. Zemní příslušenství.

Barva: Light Gray
Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový
Kód barvy: RAL 7035

SPECIFIKACE

Table 1/6

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	No		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Yes	470 x 350mm	192mm
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Yes	270 x 200mm	192mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	No		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Yes	970 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	No		
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	No		
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	No		
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	No		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Yes	970 x 550mm	242mm
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Yes	370 x 450mm	192mm
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Yes	220 x 150mm	137mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	No		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Yes	270 x 250mm	137mm
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Yes	370 x 350mm	192mm
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Yes	1170 x 550mm	282mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	No		
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	No		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Yes	470 x 250mm	192mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	No		

Table 2/6

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	No		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Yes	470 x 350mm	137mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	No		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Yes	970 x 750mm	242mm

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Yes	270 x 200mm	137mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	No		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Yes	970 x 750mm	282mm
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Yes	470 x 350mm	242mm
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Yes	220 x 200mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	No		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Yes	970 x 550mm	282mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	No		
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	No		
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	No		
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	No		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Yes	370 x 550mm	192mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	No		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Yes	170 x 150mm	137mm
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Yes	470 x 350mm	282mm
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Yes	1170 x 750mm	282mm

Table 3/6

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	No		
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	No		
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	No		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Yes	470 x 450mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	No		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Yes	270 x 330mm	192mm
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Yes	270 x 250mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	No		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Yes	370 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	No		
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	No		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Yes	470 x 450mm	192mm
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Yes	320 x 200mm	137mm
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Yes	1170 x 750mm	382mm
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Yes	370 x 250mm	137mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	No		
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	No		
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	No		

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	No		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Yes	570 x 450mm	282mm

Table 4/6

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Yes	770 x 350mm	282mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	No		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Yes	770 x 550mm	192mm
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Yes	570 x 450mm	242mm
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Yes	770 x 550mm	282mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	No		
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	No		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Yes	570 x 450mm	192mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	No		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Yes	570 x 550mm	382mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	No		
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	No		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Yes	670 x 450mm	192mm
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Yes	770 x 750mm	282mm
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Yes	570 x 750mm	282mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	No		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Yes	770 x 550mm	242mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	No		
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	No		
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Yes	770 x 750mm	192mm

Table 5/6

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	No		
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	No		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Yes	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	No		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Yes	570 x 550mm	282mm
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Yes	770 x 750mm	382mm
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	No		
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	No		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Yes	570 x 550mm	192mm


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Yes	770 x 550mm	382mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	No		
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	No		
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	No		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Yes	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	No		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Yes	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	No		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Yes	570 x 350mm	192mm
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Yes	570 x 350mm	282mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	No		

Table 6/6

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	No		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Yes	570 x 350mm	242mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

* 1000 mm a vyšší jsou vybaveny 3bodovým espanoletovým zamykáním.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE