

Jednodverové skříně z nerezové oceli, ASR



Nástenné jednodverové skříně z nerezové oceli, ASR, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Tyto skříně se skvěle hodí například pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl a pro téměř všechna další prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo: 1.5 mm. Dveře pro AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Dveře pro AISI 316L: 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Telo: Ohýbané a svarené. Pro usnadnění instalace je na každém zadním rohu skříně laserem vyznačeno místo pro přesné vyvrtání der a připevnění AWS konzol pro montáž na zed.

Dveře: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchově montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání. Utesnění je zajištěno vstřikovaným polyuretanovým těsněním nebo vstřikovaným silikonovým těsněním. Privarené vnitřní M6 cepy, pro montáž přídatných dvířkových profilů MMDP.

Zámek: Uzpusobený dvoubitový 3mm zámek zamak nVent HOFFMAN s 90° hybností a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro 600-800 mm vysoké skříně. Tříbodové táhlové zámky pro 1000 mm a vyšší skříně. Zámek z nerezové oceli a další verze jsou dostupné jako příslušenství.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní panel vertikálně označen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelu. Upevněný na tlakově privarených cepech M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí příslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.

Kabelový vstup: Pro maximální těsnění a čisté linie nejsou ve standardu otvory pro příruby.

Ochrana: Splňuje smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Dodávka: Skřín s dveřmi, montážní deskou, plastovým dvoubitovým 3mm klíčem a montážním příslušenstvím. Kovový klíč pro výšky 1000 mm a více.

Další informace: Ve venkovním prostředí, kde hrozí riziko srážek doporučujeme použít střechu proti dešti. V prostředí, kde dochází k rychlým změnám teplot, je potřeba brát v úvahu také kondenzaci. Další informace najdete v části Řízení teploty společnosti nVent HOFFMAN.

Body Thickness: 1.5mm
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Maximální montážní hloubka
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Maximální montážní hloubka
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Maximální montážní hloubka
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm

Table 3/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Maximální montážní hloubka
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

* 1000 mm a vyšší skříně mají espanoletový tříbodový zámek, nebo 3 zámky,



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE