

Delená spodní deska z nerezové oceli, CBPS

Delená spodní deska nabízí flexibilní řešení kabeláže a eliminuje potřebu jednotlivých kabelových pruchodek. Stupen krytí je zachován díky použití samostatného tesnění.

VLASTNOSTI

Popis: Instaluje se na místo standardní jednodílné spodní desky, kde umožňuje přímý vstup kabelu. Abyste dosáhli dokonalého tesnění kolem kabelu, použijte tesnicí sadu BG01.

Materiál: Jemnozrnná nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L.

Spodní desky: 1.5 mm.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Množství v balení: 1 sada dvoudílné spodní desky.

Tloušťka: 1.5mm
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Materiál
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Materiál
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

U skříní o šířce 1200 mm a 1600 mm použijte 2 x 600 mm nebo 2 x 800 mm široké spodní desky.

For skabe 1200 mm & 1600 mm bredde anvendes 2x600 mm & 2x800 mm bundplader.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte