


Kompaktní skříň z nerezové oceli s dvoukřídlými dveřmi, EKDS



Řada kompaktních samostatně stojících skříní s dvoukřídlými dveřmi z nerezové oceli, EKDS, se stupněm krytí IP 55 je ideální pro instalaci ve stísněných prostorách, kde by jednokřídlé dveře v otevřené poloze zabíraly příliš mnoho prostoru před skříní. Dveře skříně rozdělené na dvě křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součástí uvnitř skříně dobře chráněny a skříň je vhodná téměř do každého prostředí s ohledem na třídu. K dispozici je také varianta s krytím IP 66 jako samostatné dveře se svislou středovou přepážkou.

PRŮMYSLÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

VLASTNOSTI

Materiál: Jemnozrnná nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Tělo a odnímatelný zadní panel: 1,5 mm. Dveře: 2 mm. Spodní desky: 1,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.

Tělo: Monolitické tělo skříně. Integrované hloubkové profily se vzorem děrování umožňují nastavení hloubky montážní desky.

Dveře: Přimontované k povrchu pomocí 4 pantů, včetně rámu dveří s 25mm vzorem děrování a zemnicích kolíků. Standardní dveře nelze otevírat opačným směrem.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní vybavení pro upevnění zadních dveří. Dělené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm.

Zámek: 4bodové espaňoletové zamykání hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří. Standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Jednodílná spodní deska se vstřikovaným polyuretanovým těsněním pro co největší těsnost. Dvě spodní desky se dodávají pro skříně o šířce 1200 mm a větší.

Uzemnění: Dveře jsou vybaveny samostatnými svařenými zemnicími kolíky a uzemnění rámu lze dosáhnout pomocí ECF.

Montážní deska: Dvakrát ohnutá, posuvná. Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm. Montážní deska je dodávána připevněna z vnější strany balení skříně. U skříní o šířce 1600 mm osazena ve skříní. Pro šířku 1600 mm je přiložena výplňová deska.

Povrchová úprava: Broušená nerezová ocel 400.

Ochrana: Verze s dvoukřídlými dveřmi splňuje krytí IP 55, TYPE 12, IK 10. Samostatné dveře s navařovaným vertikálním rozdělovačem splňují krytí IP 66, TYPE 4X, 12, IK 10.

Obsah dodávky: Jednodílné tělo s namontovanými dveřmi a zadním panelem, spodní deskou a montážní deskou, včetně zemnicích kolíků dveří. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži. Montážní deska je připevněna k vnější straně balení skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6; standardní výbava pro montáž zadních dveří; dělené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm

Zámek: 4bodové espaňoletové zamykání hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří; standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou; standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství

Spodní desky: Jednodílná spodní deska se vstřikovaným polyuretanovým těsněním pro co největší těsnost

Uzemnění: Dveře jsou vybaveny samostatnými svařenými zemnicími kolíky a uzemnění rámu lze dosáhnout pomocí ECF

Montážní deska: Dvakrát ohnutá, posuvná; nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm; montážní deska je připevněna z vnější strany balení skříně; u skříní o šířce 1600 mm osazena ve skříní; pro šířku 1600 mm je přiložena výplňová deska

Ochrana: Verze s dvoukřídlými dveřmi splňuje krytí IP 55 | TYPE 12 | IK 10; samostatné dveře s navařovaným vertikálním rozdělovačem splňují krytí IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

Obsah dodávky: Jednodílné tělo s namontovanými dveřmi a zadním panelem, spodní deskou a montážní deskou, včetně zemnicích kolíků dveří; zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži; montážní deska je připevněna k vnější straně balení skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné

Body Thickness: 1.5mm
Thoušťka dveří: 2mm
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Velikost panelu	Hmotnost
EKDS16124-316	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1494 x 1094mm	148kg
EKDS12124-316	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1094 x 1094mm	120kg
EKDS20124	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1094mm	181kg
EKDS18164-4X	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1494mm	
EKDS18164-316	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 316	1694 x 1494mm	216kg
EKDS20124-316	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1894 x 1094mm	181kg
EKDS18164	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1494mm	216kg
EKDS20124-4X	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1094mm	
EKDS12124-4X	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS18124-4X	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1094mm	151.9kg
EKDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1694 x 1094mm	165kg
EKDS12124	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1094mm	165kg
EKDS20164-316	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 316	1894 x 1494mm	235kg
EKDS20164-4X	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1494mm	
EKDS16124	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 1094mm	148kg
EKDS20164	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1494mm	235kg


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Velikost panelu	Hmotnost
EKDS16124-4X	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 1094mm	120kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

*Samostatné dveře se svislou přepážkou.

*Individuelle døre med lodret skilleveg version.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE