


Kompaktní verze z nerezové oceli jednodverová skřín, EKSS



Kompaktní volně stojící skříně z nerezové oceli s jedním dverem, EKSS, se stupněm krytí IP 66, jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Tyto skříně se hodí téměř do každého prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo a odnímatelný zadní panel: 1.5 mm. Dvere: 2 mm. Spodní zákryt: 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.

Telo: Monolitické telo skříně Integrované hloubkové profil se roztečí kanáluování umožňujícím nastavení hloubky montážního panelu.

Dvere: Primontované k povrchu pomocí 4 pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dverí s 25 mm roztečí kanáluování a zemnicích kolíků.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere.

Zámek: Externí 4bodové táhlové uzávěry. Standardní oboustranná 3 mm vložka. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Jednodílný spodní zákryt se litým polyuretanovým tesněním pro co největší tesnost.

Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm. Montážní panel je dodáván připevněný z vnější strany balení skříně.

Uzemnění: Dvere jsou vybaveny samostatnými svařenými zemnicími svorníky a uzemnění rámu lze dosáhnout pomocí ECF.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Ochrana: Splňuje smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Dodávka: Jednodílné telo s namontovanými dvermi, spodním zákrytem a montážním panelem, včetně zemnicích kolíků dverí Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně. Montážní panel je připevněný k vnější straně balení skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

Body Thickness: 1.5mm

Tloušťka dveří: 2mm

Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Velikost panelu	Hmotnost
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1894 x 894mm	152kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1294 x 694mm	89kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE