

Jednodverové skříně z nerezové oceli s integrovaným dešťovým krytem, AFS



Jednoduché dveře z nerezové oceli rady nástenných skříní, AFS, mají zešíkmenou strechu a stupeň ochrany IP 66. Riziko selhání součástí a s tím související nechtěné prostoje jsou eliminovány v důsledku zamezení vniknutí vody a prachu do skříně díky zešíkmené střeše a vysokému stupni ochrany. Rada AFS je ideální pro odvětví z oblasti potravinářství a farmacie, stejně jako pro všechna další prostředí, v nichž záleží na stupni ochrany.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE, UK CA, UL, DNV

VLASTNOSTI

Telo: Pod úhlem 8 až 20 °, poskytuje zkosená strecha 10mm previs pro odvod kapalin a jiných nečistot pryč od dveří. Ohýbané a svařené. Pro usnadnění instalace je na každém zadním rohu skříně laserem vyznačeno místo pro přesné vyvrtání der a připevnění AWS konzol pro montáž na zed.

Další informace: V prostředí, kde dochází k rychlým změnám teplot, je potřeba brát v úvahu také kondenzaci. Další informace najdete v části Řízení teploty společnosti nVent HOFFMAN.

Ochrana: Splňuje smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montážní deska: Nahore a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelu. Upevněný na tlakove privarených cepech M8 k zadní strane skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy založenými kraji.

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo: 1.5 mm. Dveře: 1.5 mm / 2 mm pro skříně o výšce 1000 mm nebo větší. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2.5 mm.

Zámek: Oboustranný zamak 3 mm zámek s 90° pohyblivostí. Zámek z nerezové oceli a další zámky jsou k dispozici na vyžádání.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Dveře: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchove montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání (nutné obrábení). Utesnění je zajištěno vstrikovaným polyuretanovým tesněním. Pro AISI 316L je utesnění zajištěno vstrikovaným silikonovým tesněním.

Dodávka: Skřín s dvermi, montážním panelem, kovovým klíčem a montážním příslušenstvím.

Kabelový vstup: Tesnicí otvory nejsou součástí standardní dodávky.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
AFS12063	1200mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	1150 x 550mm	280mm
AFS12083-316	1200mm	800mm	300mm	Nerezová Ocel 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS12083	1200mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	1150 x 750mm	280mm
AFS12084	1200mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1150 x 750mm	380mm
AFS12084-316	1200mm	800mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1150 x 750mm	380mm
AFS12063-316	1200mm	600mm	300mm	Nerezová Ocel 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS04031	400mm	300mm	155mm	Stainless Steel 304	375 x 250mm	135mm
AFS03021-316	300mm	200mm	155mm	Nerezová Ocel 316L	275 x 150mm	135mm
AFS04031-316	400mm	300mm	155mm	Nerezová Ocel 316L	375 x 250mm	135mm
AFS03021	300mm	200mm	155mm	Stainless Steel 304	275 x 150mm	135mm
AFS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Nerezová Ocel 316L	1350 x 750mm	380mm
AFS14084	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1350 x 750mm	380mm
AFS05052-316	500mm	500mm	210mm	Nerezová Ocel 316L	475 x 450mm	190mm
AFS04042	400mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	375 x 350mm	190mm
AFS08062	800mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	750 x 550mm	190mm
AFS05052	500mm	500mm	210mm	Stainless Steel 304	475 x 450mm	190mm
AFS06042	600mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	575 x 350mm	190mm
AFS04062-316	400mm	600mm	210mm	Nerezová Ocel 316L	375 x 550mm	190mm
AFS08062-316	800mm	600mm	210mm	Nerezová Ocel 316L	750 x 550mm	190mm
AFS06042-316	600mm	400mm	210mm	Nerezová Ocel 316L	575 x 350mm	190mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
AFS06062	600mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	575 x 550mm	190mm
AFS04042-316	400mm	400mm	210mm	Nerezová Ocel 316L	375 x 350mm	190mm
AFS04062	400mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	375 x 550mm	190mm
AFS06062-316	600mm	600mm	210mm	Nerezová Ocel 316L	575 x 550mm	190mm
AFS08082	800mm	800mm	210mm	Stainless Steel 304	750 x 750mm	190mm
AFS08082-316	800mm	800mm	210mm	Nerezová Ocel 316L	750 x 750mm	190mm
AFS08063	800mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	750 x 550mm	280mm
AFS06063	600mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	575 x 550mm	280mm
AFS08063-316	800mm	600mm	300mm	Nerezová Ocel 316L	750 x 550mm	280mm
AFS06063-316	600mm	600mm	300mm	Nerezová Ocel 316L	575 x 550mm	280mm
AFS06083	600mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	550 x 750mm	280mm

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
AFS10083	1000mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	950 x 750mm	280mm
AFS08083-316	800mm	800mm	300mm	Nerezová Ocel 316L	750 x 750mm	280mm
AFS06083-316	600mm	800mm	300mm	Nerezová Ocel 316L	550 x 750mm	280mm
AFS08083	800mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	750 x 750mm	280mm
AFS10083-316	1000mm	800mm	300mm	Nerezová Ocel 316L	950 x 750mm	280mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE