

Otocný rám montáž na strane, ESFS



Otocný rám pro 19" zařízení, který poskytuje další prostor pro montáž zařízení a po otevření umožňuje přístup k instalovaným komponentám a zařízením zezadu. Dále poskytuje dodatečný prostor na strane zamykání 19" profilu a optimalizuje tak využitelnou hloubku pro montáž zařízení na otocný rám.

VLASTNOSTI

Popis: Otocný rám plné výšky pro 19" komponenty, který umožňuje levé nebo pravé otevírání, s madlem po celé délce. Pro použití v ocelových kombinovatelných a kompaktních skříních. Panty pro obzvláště hluboké uložení. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otocného rámu. Tuhý profil rámu ve tvaru W pro těžká zařízení. Pozinkované svislé 19" profily pro přímé uzemnění instalovaných komponent. Standardně osazeno 130° panty. Zcela volný přístup do otvoru skříně lze zajistit pomocí 180° pantu ESFH180. K montáži použijte příčné nosné lišty ESFB. Hloubkovou oporu a snadné vedení kabelu zajišťuje hloubková montážní deska SFMP. Hloubkové nastavení po 12.5 mm.

Maximální zatížení: 1800 N, dodáváno se samopolohovacím zařízením.

Zámek: Dvoubodový rozvorový systém 3 mm (k dispozici i další varianty zamykání).

Materiál: Svislé profily 19" z pozinkované oceli tloušťky 2 mm. Rám: svislé profily 2 mm, vodorovné profily 3 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 1 otocný rám s panty.

Požadavky na montáž: ESFS pro ocelové radové skříně o šířce 800 mm, 1000 mm. Pro montáž do ocelové radové skříně nutno doplnit ESFB.

Tloušťka:	3mm
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Pozinkovaná Ocel

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Rack Units	Enclosure Material
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Ocelový Plech
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Ocelový Plech
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Ocelový Plech
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Ocelový Plech
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE