

Skrínky z oceli, STB



Svorkovnice z mekké oceli, STB, se stupnem krytí IP 66. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Rada STB se skvele hodí do náročného vnitřního prostředí. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EE MAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

VLASTNOSTI

Materiál: Ocel 1,2 mm.

Telo: Skládáné se švovými sváry. Čtyři otvory o průměru 8,5 mm pro upevnění na stěnu Čtyři cepy M6x13 pro upevnění na spodní profily / montážní desku.

Tesnění: Tesnost zajišťuje vstrikované jednosložkové polyuretanové tesnění.

Uzemnění: Zemnicí svorníky M8x18 v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Ochrana: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu, fixační šrouby, krytky a zemnicí vybavení

Body Thickness:	1.2mm
Tloušťka dveří:	1.2mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Hmotnost
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Hmotnost
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Panel sold separately.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte