

# Skrínky z oceli, STB



Svorkovnice z mekké oceli, STB, se stupnem krytí IP 66. Jsou bežne k dispozici v různých velikostech. Rada STB se skvele hodí do nárocného vnitřního prostředí. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů.

## PRŮMYSLVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EE MAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

## VLASTNOSTI

Materiál: Ocel 1,2 mm.

Telo: Skládáné se švovými sváry. Ctyri otvory o prumeru 8,5 mm pro upevnení na stenu Ctyri cepy M6x13 pro upevnení na spodní profily / montážní desku.

Tesnení: Tesnost zajišťuje vstrikované jednosložkové polyuretanové tesnení.

Uzemnení: Zemnicí svorníky M8x18 v tele a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Ochrana: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu, fixacní šrouby, krytky a zemnicí vybavení

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Materiál:</b>         | Ocelový Plech          |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Strukturovaný Práškový |
| <b>Barva:</b>            | Light Gray             |
| <b>Kód barvy:</b>        | RAL 7035               |
| <b>Body Thickness:</b>   | 1.2mm                  |
| <b>Tloušťka dveří:</b>   | 1.2mm                  |

## SPECIFIKACE

Table 1/2


| Katalogové číslo | Výška (H) | Šířka (W) | Hloubka (D) | Hmotnost |
|------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| STB151508        | 150mm     | 150mm     | 80mm        | 1.2kg    |
| STB151512        | 150mm     | 150mm     | 120mm       | 1.4kg    |
| STB153008        | 150mm     | 300mm     | 80mm        | 2kg      |
| STB153012        | 150mm     | 300mm     | 120mm       | 2.3kg    |
| STB202008        | 200mm     | 200mm     | 80mm        | 1.8kg    |
| STB202012        | 200mm     | 200mm     | 120mm       | 2.1kg    |
| STB203008        | 200mm     | 300mm     | 80mm        | 2.4kg    |
| STB203012        | 200mm     | 300mm     | 120mm       | 2.9kg    |
| STB204008        | 200mm     | 400mm     | 80mm        | 3kg      |
| STB204012        | 200mm     | 400mm     | 120mm       | 3.5kg    |
| STB205012        | 200mm     | 500mm     | 120mm       | 4.3kg    |
| STB206012        | 200mm     | 600mm     | 120mm       | 5kg      |
| STB208012        | 200mm     | 800mm     | 120mm       | 6.6kg    |
| STB303008        | 300mm     | 300mm     | 80mm        | 3.3kg    |
| STB303012        | 300mm     | 300mm     | 120mm       | 3.7kg    |
| STB304012        | 300mm     | 400mm     | 120mm       | 4.7kg    |
| STB305012        | 300mm     | 500mm     | 120mm       | 5.7kg    |
| STB306012        | 300mm     | 600mm     | 120mm       | 6.7kg    |
| STB404012        | 400mm     | 400mm     | 120mm       | 6.1kg    |
| STB406012        | 400mm     | 600mm     | 120mm       | 8.2kg    |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Výška (H) | Šířka (W) | Hloubka (D) | Hmotnost |
|------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| STB408012        | 400mm     | 800mm     | 120mm       | 10.5kg   |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Panel sold separately.



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.