

Skrínky z nerezové oceli, SSTB



Svorkovnice z nerezové oceli, SSTB, se stupnem krytí IP 66. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Rada SSTB je odolná proti korozi a skvele se hodí do vnitřního i venkovního prostředí. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L (na vyžádání) Telo: 1 mm. Kryt: 1,5 mm.

Telo: Ohýbané a svarené. Čtyři cepy M6x13 pro upevnění spodního profilu / montážní desky. Pro usnadnění instalace je na každém zadním rohu skříne laserem vyznačeno místo pro přesné vyvrtání der a připevnění AWS konzol pro montáž na zed.

Tesnění: Utesnění je zajištěno vstřikovaným polyuretanovým těsněním nebo vstřikovaným silikonovým těsněním.

Uzemnění: Zemnicí svorníky M8x18 v tele a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Ochrana: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu, fixační šrouby, krytky a zemnicí vybavení

Body Thickness: 1mm
Tloušťka dveří: 1.5mm
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Hmotnost
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	5.1kg
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.15kg

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Hmotnost
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	4.1kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.65kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	5.8kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.9kg
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	6.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.3kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	4.8kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.7kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	4.55kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	6.4kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	6.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.15kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.25kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.3kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	3.2kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.2kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	5.4kg

Table 2/3


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Hmotnost
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	3.6kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	4.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.8kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	4.5kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.55kg
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	7.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.9kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.9kg
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	10.3kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.3kg
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.8kg

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Hmotnost
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	8.1kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	3.3kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2kg
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.1kg

Table 3/3

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Gasket Type	Materiál	Hmotnost
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	5.4kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	9.7kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE