


Svorkovnicová skříň z měkké oceli, STE



Řada svorkovnicových skříní nVent HOFFMAN z měkké oceli s krytím IP66, STE, je k dispozici skladem v mnoha různých velikostech. Skříně z měkké oceli jsou vhodné pro náročná vnitřní prostředí. Krytí IP66 zabraňuje vniknutí vody a prachu do skříně, čímž udržuje elektrická zařízení a součásti v bezpečí a předchází poruchám a zbytečným prostojům. Štíhlé provedení skříně šetří místo a 180° pant dveří poskytuje snadný přístup pro obsluhu a běžné potřeby údržby. Skříně jsou také vybaveny standardním zámkem pro zabezpečení.

VLASTNOSTI

Materiál: Měkká ocel 1,2 mm.

Tělo: Skládané se švovými sváry. Čtyři otvory o průměru 8,5 mm pro upevnění na stěnu. Čtyři čepy M6x13 pro upevnění na spodní profil / montážní desku.

Dveře: Díky odolným 180stupňovým pantům Zamak lze dveře snadno instalovat pro otevírání doleva nebo doprava. Vstřikované polyuretanové těsnění zajišťuje bezpečné utěsnění.

Těsnění: Vstřikované polyuretanové těsnění.

Zámek: Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN ze slitiny Zamak s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem.

Uzemnění: Zemnicí kolíky M8x18 mm v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035

Obsah dodávky: Tělo, dveře, pant, zámek, plastový oboustranný 3mm klíč a montážní příslušenství.

Montážní deska (BMP), profily DIN (BDR) a namontované profily (BPP) musí být objednány samostatně, aby mohla být instalace dokončena.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Tloušťka
STE151508	150mm	150mm	80mm	1.2mm
STE151512	150mm	150mm	120mm	1.2mm
STE202008	200mm	200mm	80mm	1.2mm
STE202012	200mm	200mm	120mm	1.2mm
STE203012	200mm	300mm	120mm	1.2mm
STE301508	150mm	300mm	80mm	1.2mm
STE301512	150mm	300mm	120mm	1.2mm
STE302008	200mm	300mm	80mm	1.2mm
STE302012	300mm	200mm	120mm	1.2mm
STE303012	300mm	300mm	120mm	1.2mm
STE402008	200mm	400mm	80mm	1.2mm
STE402012	200mm	400mm	120mm	1.2mm
STE403012	300mm	400mm	120mm	1.2mm
STE404012	400mm	400mm	120mm	1.2mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.