

Vrchní a spodní panely | Stojící skříne, DPC

Pri osazení kompletní sady dveří a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupeň krytí IP.



VLASTNOSTI

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Požadavky na montáž: Panel DPC zakryje 200 mm výšky skříne. Pri použití skříne o výšce 2000 mm s panelem DPC tedy zbývá 1800 mm na částečné dveře/panely.

Množství v balení: Vrchní a spodní panel s montážním příslušenstvím.

Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní straně. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK, částečnými dveřmi DP, částečnými panely DPP a dveřmi kabelového prostoru DPA.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 54. Pro stupeň IP 21 dodáváno bez tesnění.

Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm

Tloušťka:	1.75mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE