

Vrchní a spodní panely | Stojící skříne, DPC

Pri osazení kompletní sady dverí a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupeň krytí IP.



VLASTNOSTI

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Požadavky na montáž: Panel DPC zakryje 200 mm výšky skříne. Pri použití skříne o výšce 2000 mm s panelem DPC tedy zbývá 1800 mm na částečné dveře/panely.

Množství v balení: Vrchní a spodní panel s montážním příslušenstvím.

Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní straně. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK, částečnými dveřmi DP, částečnými panely DPP a dveřmi kabelového prostoru DPA.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 54. Pro stupeň IP 21 dodáváno bez tesnění.

Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Tloušťka:	1.75mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.