

Ventilací vrchní a spodní panely | Stojící skříne, DPCV

Pri osazení kompletní sady dveří a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupeň krytí IP. Ventilací panely též zajišťují přirozené větrání.



VLASTNOSTI

Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní straně. Ventilací šterbiny umožňují účinnější odvod tepla ve skříních rozvadeců. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK

Materiál: Ocelový plech

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 20.

Požadavky na montáž: Panel DPCV zakryje 200 mm výšky skříně. Při použití skříně o výšce 2000 mm s panelem DPCV tedy zbývá 1800 mm na částečné dveře/panely.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením

Tloušťka:	1.75mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Height 1	Height 2	Produktová řada
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Height 1	Height 2	Produktová řada
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE