


Svislé přepážky pro samostatně stojící skříně, CDV

Profil rozděluje skříň ve svislém směru a zajišťuje částečné dveře a panely se zachováním stupně krytí IP 44.



VLASTNOSTI

Popis: Profil je shodný s rámem skříně a zajišťuje svislé rozdělení skříně s osazenými částečnými dveřmi nebo panely. Možnost montáže v krocích po 200 mm.

Materiál: Přední profil: Měkká ocel, 2 mm. Vnitřní profil: Pozinkovaná ocel, 1,75 mm.

Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.

Množství v balení: 1 sada profilů s montážním příslušenstvím.

Možnost montáže v krocích po 200 mm

Jedna sada profilů s montážním příslušenstvím

Tloušťka:	2mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Free-Standing	Ocelový Plech

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Free-Standing	Ocelový Plech
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE